


高于行业标准的层析系统



柱串联技术

- 多步骤纯化工艺自动化
- 多维色谱


八柱自动切换

- 多层析柱 / 技术筛选
- 多用户选择
- 层析路线优化
- 兼容所有层析柱与介质



F10泵头与 F40 泵头任意更换

- 整合分析、条件摸索和中试放大功能
- 3500psi高压下 20ml/min 与 1000psi中压下性能整合



多样品自动上样

- 多样品扫描
- 上样浓度自动摸索
- 大规模旁路上样




Multi-Pathfinder “纯化路径发现者” 多功能层析系统

- 功能强大的纯化条件自动摸索
- 高通量层析柱 / 技术自动筛选
- 多样品 / 多浓度上样扫描
- 整合中试规模放大
- 多步骤纯化工艺自动化
- 冷室兼容

详情请咨询: 800-820-5567

Research. Together.



操作简单且灵活的软件

- 软件自动控制所有硬件终端, 使仪器性能更加灵活
- 层析图谱自动叠加分析, 获得优化层析条件